

# AEG

## Szlifierki kątowe Akumulator, typ: BEWS18BLPX



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	077108 BEWS18BLPX
GTIN	4058546411411
Klasa artykułu	07A

### Opis

#### Wykonanie:

Bezszcotkowa, wydajna szlifierka kąтова 18 V o kompaktowej konstrukcji.

- **Przełącznik łopatkowy dla większej kontroli i bezpieczeństwa.**
- **Regulacja osłony zabezpieczające bez użycia narzędzi.**

#### w dostawie::

**Bez akumulatora i ładowarki.** W zestawie karton.

#### wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki zob. nr 073820 oraz nr 073846 - 073848. Zestawy startowe są dostępne pod nr. 073841 oraz nr. 073844.

### Opis techniczny

maks. głębokość cięcia	22 mm
maks. Ø tarczy	115 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Opakowanie	walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
masa	1,97 kg
Napięcie akumulatorów	18 V
zakres prędkości obrotowej	8500 min <sup>-1</sup>

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	AEG typ AS 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów	0
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
oznaczenie producenta	BEWS18-115BLPX2
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
maks. wibracje wg EN	5,6 m/s <sup>2</sup>
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe

## Akcesoria

Akumulator litowo-jonowySHD typ akumulatora AS18	073846 AS18
Ładowarki akumulatorów Typ BL1418	073841 BL1418