



## Klucz płasko-oczkowy z grzechotką przełączalną, odsadzone o 15°, rozwarłość klucza: 17mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	614853 17
GTIN	4018754239221
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Wbudowana grzechotka z 72 zębami zapewnia kąt roboczy wynoszący zaledwie 5° – do wydajnej pracy nawet w ograniczonej przestrzeni.

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

### Opis techniczny

Ø pierścienia D	30,5 mm
szerokość szczęk b	36,3 mm
wysokość szczęk h <sub>1</sub>	7,9 mm
długość klucza L	229 mm
wysokość pierścienia h <sub>2</sub>	10 mm
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	chromowa stal stopowa
powierzchnia	chromowana
ogranicznik końcowy po stronie szczęk	nie
funkcja przytrzymywania po stronie szczęk	nie

z główką obrotową	nie
grzechotki przełączalne	tak
Rodzaj produktu	Klucze do śrub