

**BDGT 170408 FR-JA, GW25, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227527 ALU
GTIN	4960664457885
Klasa artykułu	25A

**Opis****wskazówka:**

Zalecane wartości orientacyjne  $a_e = 0,3 \times D$ .

Dokładne  $90^\circ$  do  $a_p = 9$  mm.

promień naroża: 0,8 mm

posuw  $f_z$  na ząb: 0,05 – 0,33 mm

**Opis techniczny**

typ	ALU
posuw $f_z$ na ząb	0,05 – 0,33 mm
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDGT 170408 FR-JA
Gatunek	GW25
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	700 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	500 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	250 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		