



Wytaczadło precyzyjne KOMET MicroKom® hi.flex, zakres wrzecion o \varnothing : 6-125mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy

238380 6-125

GTIN

Klasa artykułu

240

Opis

Wykonanie:

- **Dokładność ustawienia 0,01 mm na kreskę podziałki. Dokładność regulacji 0,002 mm \varnothing noniuszem podczas regulacji promieniowej do 5 mm.**
- **Wyważanie w pozycji 0.**

w dostawie::

1 wytaczadło precyzyjne: nr 238391 ABS50® 6-125 mm
po 1 głowiczce wytaczaka: Nr KOMET 62863 04400 \varnothing 25 – 44 mm
Nr KOMET 62863 12500 \varnothing 44 – 125 mm
1 mostek: Nr KOMET 62860 12500 \varnothing 90 – 125 mm
1 korpus wielokarbowy: Nr KOMET 62861 06300 \varnothing 25 – 63 mm
1 klucz trzpieniowy sześciokątny: Nr KOMET 62862 09300
każdy 1 wytaczak: Nr KOMET 62850 00600 \varnothing 6 – 10 mm
Nr KOMET 62850 01000 \varnothing 10 – 14 mm
Nr KOMET 62850 01400 \varnothing 14 – 18 mm
Nr KOMET 62850 01800 \varnothing 18 – 22 mm
Nr KOMET 62850 02200 \varnothing 22 – 26 mm
po 4 płytki skrawające: TOGX06T102EN-14 BK60 – nr KOMET 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 – nr KOMET 62601 70409
2 płytki skrawające: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 – nr KOMET 62600 00102
5 śrub cylindrycznych: Nr KOMET 62950 00000 – M5×16 mm
po 1 kluczu: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Opis techniczny

zakres wrzecion o \emptyset	6 - 125 mm
chwyt	ABS
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

Akcesoria

Głowica do wytaczania precyzyjnego KOMET MicroKom® hi.flex zakres wrzecion o \emptyset 6-125 mm	238391 6-125
---	--------------