

 KOMET**Zestaw do wytaczania dokładnego KOMET MicroKom® BluFlex® 2, zakres wrzecion o \varnothing : 6-125mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy

238398 6-125

GTIN

Klasa artykułu

27G

Opis**Wykonanie:**

- Zakres liniowości: -0,2 do +4,4 mm (-0,0079 do 0,1732 cala) w \varnothing .
- Dokładność odczytu w zakresie μ : 0,001 mm w \varnothing .
- Możliwość promieniowej regulacji i mocowania za pomocą klucza trzpieniowego 6-kątnego.
- Nowoczesny, kontrastowy wyświetlacz OLED, umieszczony bezpośrednio na głowicy przestawnej precyzyjnej.
- Ekran wyświetlacza obracany o 180°.
- Łatwa obsługa bezpośrednio przez ekran dotykowy.
- Dodatkowy interfejs Bluetooth® Low Energy do łatwego wyświetlania na smartfonie z systemem Android™ lub IOS 7.
- Wyższa prędkość obrotowa przez wbudowane wyrównanie niewyważenia części.
- Bardzo precyzyjna regulacja umożliwiająca precyzyjny dosuw.
- System pomiaru drogi absolutnej – po każdym włączeniu podawana jest absolutna i względna pozycja suwaka.
- Uniwersalny port ABS®.
- Łatwa wymiana baterii.
- 1:1 kompatybilna z wariacjami dotychczasowego systemu.

x

w dostawie::

1 głowica wytaczarska precyzyjna: nr 238392

po 1 głowiczce wytaczaka: Nr KOMET 62863 04400 Ø 25 – 44 mm
Nr KOMET 62863 12500 Ø 44 – 125 mm
1 mostek: Nr KOMET 62860 12500 Ø 90 – 125 mm
1 korpus wielokarbowy: Nr KOMET 62861 06300 Ø 25 – 63 mm
1 klucz trzpieniowy sześciokątny: Nr KOMET 62862 09300
każdy 1 wytaczak: Nr KOMET 62850 00600 Ø 6 – 10 mm
Nr KOMET 62850 01000 Ø 10 – 14 mm
Nr KOMET 62850 01400 Ø 14 – 18 mm
Nr KOMET 62850 01800 Ø 18 – 22 mm
Nr KOMET 62850 02200 Ø 22 – 26 mm
po 4 płytki skrawające: TOGX06T102EN-14 BK60 – nr KOMET 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 – nr KOMET 62601 70409
2 płytki skrawające: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 – nr KOMET 62600 00102
5 śrub cylindrycznych: Nr KOMET 62950 00000 – M5×16 mm
po 1 kluczu: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Opis techniczny

zakres wrzecion o ø	6 - 125 mm
chwyt	ABS
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

Akcesoria

Głowica do wytaczania precyzyjnego MicroKom® BluFlex® 2	238392
---	--------