



## Wkrętarki udarowe pneumatyczne Wersja krótka, Typ: 9012M-1



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	079191 9012M-1
GTIN	4000896218356
Klasa artykułu	03R

### Opis

#### Wykonanie:

Ultrakompaktowa wkrętarka udarowa z mechanizmem udarowym Jumbo, zmianą kierunku obrotów jedną ręką i **trójstopniowymi obrotami w prawo**. Maksymalny moment obrotowy luzowania 1200 Nm.

### Opis techniczny

gwint przyłączeniowy	NPT
masa	1,27 kg
długość	80 mm
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	127,4 l/min
maks. wibracje wg EN	13,49 m/s <sup>2</sup>
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwyty narzędziowego	4-kątne

wymiary uchwytu narzędziowego	1/2 cal
zalecana średnica węża (Ø wewn.)	10 mm
maksymalna Ø śrub (8.8-12.9)	M 20
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
maksymalny moment obrotowy	678 Nm
poziom natężenia dźwięku przy pracy	92,2 dB(A)
maksymalna prędkość obrotowa	8800 min <sup>-1</sup>
Rodzaj produktu	Wkrętarka