

**Udarowe wkrętarki kątowe, pneumatyczne Twin Turbo, Typ: 9012ATT****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	079194 9012ATT
GTIN	4000896234738
Klasa artykułu	03R

Opis**Wykonanie:**

Wkrętarki udarowe Twin Turbo z mechanizmem obrotowym zapewniającą najlepszą dostępność. Podwójny mechanizm udarowy. Maksymalny moment obrotowy luzowania 550 Nm.

Opis techniczny

zalecana średnica węża (Ø wewn.)	10 mm
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
wymiary uchwytu narzędziowego	1/2 cal
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego	4-kątne
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	113 l/min
maksymalny moment obrotowy	500 Nm
maksymalna prędkość obrotowa	8000 min ⁻¹
masa	1,3 kg

maksymalna \varnothing śrub (8.8-12.9)	M 20
poziom natężenia dźwięku przy pracy	90,1 dB(A)
długość	277 mm
gwint przyłączeniowy	NPT
maks. wibracje wg EN	4,89 m/s ²
Rodzaj produktu	Wkrętarka