

Garant

**GARANT Softcut® HSI z małą podziałką, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z:
80/8mm**

**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 214857 80/8 |
| GTIN | 4045197553478 |
| Klasa artykułu | 210 |

Opis**Wykonanie:**

Spokojna praca dzięki indywidualnej geometrii narzędzia. Szczególnie stabilna konstrukcja płytek, zapewniająca optymalne posuwy. Mocowanie płytek skrawających za pomocą specjalnej śruby o dużej wytrzymałości na ścinanie.

Zastosowanie:

Dla wysokiej jakości powierzchni. Frezowanie bez zadziorów.

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 3,0** z grotem nr **674252, wielk. 15IP**.

przy $a_e > 0,5 \times D$ a_p zredukować do maks. 6 mm.

Dla uzyskania dokładnych podcięć 90° należy wybrać $a_p = 8$ mm.

Uniwersalne zastosowanie **do prawych i lewych gwintów zewnętrznych i wewnętrznych**. Do **obróbki otworów przelotowych i nieprzelotowych**.

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| pasująca wymienna płytka skrawająca | SO.. 1205.. |
|-------------------------------------|-------------|

| | |
|---|-----------------------|
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$ | 10 mm |
| Ø ostrzy D_c | 80 mm |
| długość całkowita L_{ges} | 50 mm |
| Ø otworu uchwytu | 27 mm |
| śruby mocujące | 219833 (15IP; 3,0 Nm) |
| Liczba ostrzy Z | 8 |
| Seria | Softcut® |
| wykonanie chwytu | z otworem |
| Kąt ustawienia κ | 90 stopni |
| Zastosowanie frezu | frezowanie odsadzeń |
| Podziałka ostrzy | nierówne |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Wymiana narzędzi | PowerCard |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |

Akcesoria

| | |
|--|------------|
| Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,0 Nm | 211750 3,0 |
| Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 5IP | 674252 5IP |
| zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem. | 219833 |