

**Garant****Oprawki GARANT Master eco, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250629 25/15
GTIN	4067263476955
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

**wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytki skrawająca	DN.. 1506..
długość główki L <sub>1</sub>	40 mm
śruba do płytki podporowej	259027 8
Wielkość chwytu	25 mm
łapa ze śrubą i sprężyną	259036 24
Seria	GARANT Master
wielk. płytki	15 mm
kod ISO uchwytu	DDJNR/L 2525M15
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm

płytką podporowa	259031 50
długość całkowita L	150 mm
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Oprawki