

Garant**Wózki stołowe ESD T5, typ: T54****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	971930 T54
GTIN	4067263515609
Klasa artykułu	9GD

Opis**Wykonanie:**

Wózki stołowe przewodzące ładunki elektrostatyczne z **2 poziomami ładunkowymi**. Spawana konstrukcja stalowa, platforma wykonana z płyty wiórowej przewodzącej w objętości w kolorze jasnoszarym, powierzchnia przewodząca ładunki elektrostatyczne. Uchwyt Haptoprene® przewodzący ładunki elektrostatyczne z polipropylenem odpornym na uderzenia. **Koła przewodzące ładunki elektryczne:** 2 koła stałe i 2 skrętne (z hamulcem) z niepozostawiającym śladów bieżnikiem z TPE, piasty na łożyskach rolkowych, z zabezpieczeniem przed owijaniem.

Zastosowanie:

Nadają się do stosowania w przestrzeni EPA z przewodzącym pokryciem podłogi. Uziemienie za pośrednictwem kół, nie ma konieczności stosowania oddzielnego przyłącza uziemienia. Wszystkie elementy z tworzywa wykonano w wersji przewodzącej w celu zapobieżenia naładowaniu powierzchni.

Norma:

DIN EN 61340-5-1

Powłoka lakiernicza:Kolor jasnoszary zbliżony do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD.****wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

Opis techniczny

Ø koła	125 mm
głębokość	509 mm
masa	34 kg
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
liczba kółek stałych bez hamulca	2
wysokość półki górnej	850 mm
materiał kółka	TPE
głębokość powierzchni ładunkowej	500 mm
Nośność maksymalna	250 kg
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	195 mm
nośność półki górnej	80 kg
szerokość powierzchni ładunkowej	850 mm
wysokość	1020 mm
szerokość	980 mm
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Rodzaj produktu	Wózki stołowe