

**Garant****Imadło ręczne do wiertarek, szerokość szczęk A: 80mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	365035 80
GTIN	4067263515630
Klasa artykułu	31S

**Opis****Wykonanie:**

- **stabilna konstrukcja z solidną śrubą wrzeciona;**
- **szczęki hartowane i szlifowane;**
- **precyzyjne mocowanie dzięki płaskiej prowadnicy;**
- **jedna szczęka z poziomą i pionową przysmą do elementów okrągłych, druga szczęka gładka;**
- **obie szczęki u góry odsadzone do mocowania elementów płaskich.**

**Zastosowanie:**

Do mocow. obrabianych przedmiotów na wiertarkach.

**Materiał:**

Korpus i ruchoma szczęka ze specjalnego żeliwa.

**Klasa dokładności:**

W zakresie **0,10 mm.**

**Opis techniczny**

wysokość całkowita c	65 mm
szerokość rowków mocujących	13 mm
maks. długość całkowita L <sub>4</sub>	280 mm
szerokość korpusu B	140 mm
wysokość szczęk C	28 mm

masa	5,7 kg
rozstaw rowków mocujących	110 mm
długość korpusu a	238 mm
zakres mocowania b	120 mm
szerokość szczęk A	80 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	Imadło BM niebieskie
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe do wiertarki

## Akcesoria

Wrzeciono do ręcznego imadła do wiertarek z mocowaniem ręcznym dla typu 60	365037 60
zderzak Typ 1	365028 1
Prowadnice do nr 365023	365025
Para szczęk zamiennych (2 szt.) do imadła szybko mocującego ew. do imadła do wiertarek dla typu 60	365036 60