

Garant**SOMT 120508 PDER, HB7520, Typ: ST900****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214865 ST900
GTIN	4045197550637
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Zwiększona grubość płytek pozwala pracować z wysokimi parametrami. Nowoczesna powłoka chroni przed ścieraniem.

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

promień naroża: 0,8 mm

posuw f_z na ząb: 0,2 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,2 mm
typ	ST900
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT 120508 PDER
Gatunek	HB7520
Materiał ostrza	HM

liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	320 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	300 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	260 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		