


**Głowice frezarskie jeżowe 90° MECH17, z otworem, Ø D / Zef.: 50/4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227655 50/4
GTIN	4960664526413
Klasa artykułu	250

Opis**Wykonanie:**

Karbowane płytki skrawające zapewniają obniżenie sił skrawania i drgań. Umożliwia to stosowanie większych szerokości skrawania a_{er} przy takiej samej głębokości skrawania a_p .

Opis techniczny

efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	4
śruba mocująca płytki obracane	229709 (T15; 3,5 Nm)
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 170408
długość całkowita L_{ges}	52 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	BD.. 1704
Ø ostrzy D_c	50 mm
Ø otworu uchwytu	22 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	30 mm
Liczba płytek skrawających	8
wykonanie chwytu	z otworem

Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Śruby mocujące	229709
----------------	--------