

Garant**XNEX 080608, HB7710, Typ: GGG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215190 GGG
GTIN	4067263499527
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

6 ostrzy gwarantuje wysoką opłacalność dzięki niskiej cenie pojedynczego ostrza. Dwustronna płytko skrawająca z węgliku spiekanego z 2×3 ostrzami do **frezowania narożników**.

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Opis techniczny

typ	GGG
grubość płytki S	6:35 mm
promień naroża	0,8 mm
posuw f_z na ząb	0,23 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XNEX 080608
Gatunek	HB7710
Materiał ostrza	HM
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$	4 mm
liczba wymian/ostrzy	6
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
--	-------------	-------	---------

Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	190 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		