

**Szczypce wielofunkcyjne, długość całkowita: 225mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	729701 225
GTIN	4067263499572
Klasa artykułu	72B

**Opis****Wykonanie:**

Korpus szczypiec z płaskownika stalowego, lakierowany na czarno, uchwyty z nasadkami z tworzywa sztucznego i sprężyną rozwierającą. Zaciskanie do izolowanych / nieizolowanych wtyczek / złączy 0,35 – 1; 1,5 – 6 mm oraz samochodowych zacisków zapłonowych 7 – 8 mm. Obcinacz z gwintem do sworzni M2,6-M5. Ściągacz izolacji 0,5 – 6 mm<sup>2</sup>. Cięcie miękkich drutów miedzianych i aluminiowych. Długa, ząbkowana końcówka zaciskowa do pracy w ciasnych pomieszczeniach.

**Zastosowanie:**

Do ściągania izolacji, obcinania, zaciskania itd., zwłaszcza w zakresie napraw.

**Opis techniczny**

długość całkowita	225 mm
do przewodów o przekroju	1,5 – 6 mm <sup>2</sup>
do przewodów o przekroju	0,35 – 1 mm <sup>2</sup>
odizolowywanie przewodów do Ø	6 mm <sup>2</sup>
obcinacz do sworzni gwintowanych	M2,6 – M5
z funkcją odizolowywania	tak
z funkcją cięcia	tak
Rodzaj produktu	Szczypce zaciskowe

