

**Endoskop sztywny, Ø4 mm, długość sondy: 110mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	492775 110
GTIN	2050002074941
Klasa artykułu	49C

**Opis****Wykonanie:**

Dzięki rurkom ze stali szlachetnej i wysokiej jakości elementom optycznym nadaje się szczególnie do trudnych codziennych zastosowań przemysłowych. Metalowy trzonek i specjalne wykończenie ze szkła sprawiają, że endoskop jest wyjątkowo odporny na uszkodzenia i zużycie oraz zapewnia optymalną ochronę elementów optycznych. System obiektywów z prętym zapewnia wyraźny, ostry i jasny obraz oraz wyróżnia się maksymalną ostrością również przy brzegach i najszerszym możliwym kącie widzenia. Kierunki patrzenia od 0° do 120° i kąty otwarcia w zakresie 0° do 105° umożliwiają szeroki zakres zastosowań.

**Zalety:**

- **Optymalna jakość obrazu – wyraźny, ostry, jasny.**
- **Wierne odwzorowywanie kolorów.**
- **Wbudowany światłowód z włókna szklanego.**
- **Odporność na ciśnienie do +5 barów (w powietrzu).**
- **Bardzo duża nośność dzięki metalowym trzonkom.**
- **Odporność na działanie olejów, paliw i rozpuszczalników.**
- **Odporność na temperatury do 150°C (i powyżej).**
- **Dostępne w zakresie od 1,6 mm do 10 mm.**
- **Mniejsza średnica do obserwacji niewielkich przedmiotów obrabianych i punktów dostępowych.**

**Wyp. dodatkowe:**

Źródła światła LED, obiektyw, kamera HD

**wskazówka:**

Inne sondy o kącie patrzenia 0°–120° i kącie otwarcia obrazu 65°–105° są dostarczane na zamówienie.

## Opis techniczny

kierunek patrzenia	0 stopni
kąt otwarcia	80 stopni
Ø sondy	4 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø4 mm
Rodzaj produktu	Endoskopy