

KÄRCHER**Odkurzacze przemysłowe, oznaczenie producenta: IVR-L65/20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078522 IVR-L65/20
GTIN	4054278695129
Klasa artykułu	07D

Opis**Wykonanie:**

Odkurzacze przemysłowe przystosowane do zasysania i oddzielania **chłodziw, emulsji chłodząco-smarujących, wody albo oleju z zawartością cząstek stałych (np. wióry metalowe)**.

- **Zwarta konstrukcja i solidny materiał pozwalają na bezpieczne przemieszczanie.**
 - **Możliwość różnorodnego zastosowania i długotrwałość dzięki olejoodpornemu przewodowi zasilającemu.**
 - **Zasysanie odbywa się przez przyłącze węża na głowicy ssącej, obracane o 360°.**
- 2-silnikowy odkurzacz przemysłowy o mocy 2,4 kW z **przechylnym podwoziem i pojemnikiem 65 l.**

w dostawie::

Z przechylnym podwoziem oraz wężem do opróżniania ze wskaźnikiem poziomu napelnienia.

Bez wyposażenia. Pasujące akcesoria zob. nr 078524, 078529 i 078533.

wskazówka:

Wersję z pojemnikiem ze stali nierdzewnej o pojemności 100 l można znaleźć w naszym e-Sklepie pod numerem 078522 wielk. IVR-L100DP.

Opis techniczny

włącznik/wyłącznik	tak
podciśnienie	220 mbar
poziom natężenia dźwięku przy pracy	70 dB(A)
szerokość	570 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
klasa zapylenia - odkurzacza	L
wysokość	1330 mm
pojemność zbiornika	65 l
długość	730 mm
średnica nominalna przyłącza	DN50 mm
liczba turbin	2
masa	43 kg
pobór mocy	2000 W
wydajność objętościowa powietrza	100 l/s
długość przewodu	6 m
Rodzaj produktu	odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i