


**Zestaw uzupełniający 3/8 cala, liczba narzędzi: 17****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	953714 17
GTIN	4067263723592
Klasa artykułu	91A

Opis**Wykonanie:**

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.

Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 8 G lub 250 × 200 mm) lub 1/2 (20 G × 8 G lub 500 × 200 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

Pasuje do:

Wózki warsztatowe GARANT z szufladami z pełnym wysuwem i nowym układem szuflad o wymiarze **20 G × 16 G** lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).

Wkładki piankowe o wielkości 10 G × 8 G pasują do organizatorów zawieszanych nr 923210, wielk. 250 (2 wkładki w każdym organizerze).

w dostawie::

Nasadka 6-kątna wkrętakowa, bardzo długa HOLEX, nr 637613 rozm. 4; 5; 6; 8; 10: po 1 szt.

Nasadka 12-kątna HOLEX, nr 637320 rozm. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22: po 1 szt.

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 953714: 1 szt.

Opis techniczny

głębokość	250 mm
-----------	--------

głębokość w G	10
szerokość	200 mm
wersja	z kluczami nasadowymi
szerokość w G	8
liczba narzędzi	17
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	8x10
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego

Akcesoria

Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 953714	952001 953714
Nasadka 12-kątna, 3/8 caladługość rozwartość klucza 10 mm	637320 10
Nasadka 12-kątna, 3/8 caladługość rozwartość klucza 11 mm	637320 11
Nasadka 12-kątna, 3/8 caladługość rozwartość klucza 12 mm	637320 12
Nasadka 12-kątna, 3/8 caladługość rozwartość klucza 13 mm	637320 13
Nasadka 12-kątna, 3/8 caladługość rozwartość klucza 14 mm	637320 14
Nasadka 12-kątna, 3/8 caladługość rozwartość klucza 15 mm	637320 15
Nasadka 12-kątna, 3/8 caladługość rozwartość klucza 16 mm	637320 16
Nasadka 12-kątna, 3/8 caladługość rozwartość klucza 17 mm	637320 17
Nasadka 12-kątna, 3/8 caladługość rozwartość klucza 18 mm	637320 18
Nasadka 12-kątna, 3/8 caladługość rozwartość klucza 19 mm	637320 19
Nasadka 12-kątna, 3/8 caladługość rozwartość klucza 21 mm	637320 21
Nasadka 12-kątna, 3/8 caladługość rozwartość klucza 22 mm	637320 22
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 calawersja długa, z głowicą 6-kątny 10 mm	637613 10
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 calawersja długa, z głowicą 6-kątny 4 mm	637613 4

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 calawersja długa, z
głowicą 6-kątny 5 mm

637613 5

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 calawersja długa, z
głowicą 6-kątny 6 mm

637613 6

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 calawersja długa, z
głowicą 6-kątny 8 mm

637613 8