



## Dane zamówienia

Numer katalogowy

953743 46

GTIN

Klasa artykułu

91A

## Opis

### Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.

Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 8 G lub 250 × 200 mm) lub 1/2 (20 G × 8 G lub 500 × 200 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

### Pasuje do:

**Wózki warsztatowe GARANT** z szufladami z pełnym wysuwem i nowym układem szuflad o wymiarze **20 G × 16 G** lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).

### w dostawie::

Grzechotka GARANT przełączalna nr 632025 rozm. 1/4: 1 szt.

Nasadki 6-kątne GARANT nr 631225 rozm. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: po 1 szt.

Przetyczka GARANT nr 633029, rozm. 116: 1 szt.

Przegub Cardana GARANT nr 633529, rozm. 1/4: 1 szt.

Nasadki wkrętakowe do śrub z główką Phillips HOLEX nr 631623 rozm. 1; 2; 3; 4: po 1 szt.

Nasadki wkrętakowe do śrub płaskich HOLEX nr 631613 rozm. 3,5; 4; 5,5; 8: po 1 szt.

nasadka do klucza nasadowego GARANT do śrub Torx®, nr 631515 wielk. E4; E5; E6; E7; E8; E10: po 1 szt.

Nasadka wkrętakowa HOLEX do śrub Torx® długa nr 631773 wielk. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: po 1 szt.

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 953743: 1 szt.

Uchwyt nasadowy GARANT nr 632829, rozm. 146: 1 szt.

Nasadka 6-kątna wkrętakowa GARANT, nr 631729 rozm. 2,5; 3; 4; 5; 6: po 1 szt.

Przedłużka GARANT, nr 632429 rozm. 50; 150: po 1 szt.

## Opis techniczny

głębokość	500 mm
liczba narzędzi	46
wersja	z kluczami nasadowymi
szerokość	200 mm
głębokość w G	20
szerokość w G	8
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	8x20
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego

## Akcesoria

Nasadka 6-kątna, 1/4 calaSurface Drive rozwartość klucza 10 mm	631225 10
Nasadka 6-kątna, 1/4 calaSurface Drive rozwartość klucza 11 mm	631225 11
Nasadka 6-kątna, 1/4 calaSurface Drive rozwartość klucza 12 mm	631225 12
Nasadka 6-kątna, 1/4 calaSurface Drive rozwartość klucza 13 mm	631225 13
Nasadka 6-kątna, 1/4 calaSurface Drive rozwartość klucza 14 mm	631225 14
Nasadka 6-kątna, 1/4 calaSurface Drive rozwartość klucza 4 mm	631225 4
Nasadka 6-kątna, 1/4 calaSurface Drive rozwartość klucza 4,5 mm	631225 4,5
Nasadka 6-kątna, 1/4 calaSurface Drive rozwartość klucza 5 mm	631225 5
Nasadka 6-kątna, 1/4 calaSurface Drive rozwartość klucza 5,5 mm	631225 5,5

Nasadka 6-kątna, 1/4 calaSurface Drive rozwartość klucza 6 mm	631225 6
Nasadka 6-kątna, 1/4 calaSurface Drive rozwartość klucza 7 mm	631225 7
Nasadka 6-kątna, 1/4 calaSurface Drive rozwartość klucza 8 mm	631225 8
Nasadka 6-kątna, 1/4 calaSurface Drive rozwartość klucza 9 mm	631225 9
Klucz nasadowy, 1/4 cala do śrub Torx® profil Torx® E10	631515 E10
Klucz nasadowy, 1/4 cala do śrub Torx® profil Torx® E4	631515 E4
Klucz nasadowy, 1/4 cala do śrub Torx® profil Torx® E5	631515 E5
Klucz nasadowy, 1/4 cala do śrub Torx® profil Torx® E6	631515 E6
Klucz nasadowy, 1/4 cala do śrub Torx® profil Torx® E7	631515 E7
Klucz nasadowy, 1/4 cala do śrub Torx® profil Torx® E8	631515 E8
Nasadki wkrętakowe do śrub płaskich, 1/4 cala szerokość grotu 3,5 mm	631613 3,5
Nasadki wkrętakowe do śrub płaskich, 1/4 cala szerokość grotu 4 mm	631613 4
Nasadki wkrętakowe do śrub płaskich, 1/4 cala szerokość grotu 5,5 mm	631613 5,5
Nasadki wkrętakowe do śrub płaskich, 1/4 cala szerokość grotu 8 mm	631613 8
Nasadki wkrętakowe do wkrętów Phillips, 1/4 cala wielkość gniazda krzyżowego 1	631623 1
Nasadki wkrętakowe do wkrętów Phillips, 1/4 cala wielkość gniazda krzyżowego 2	631623 2
Nasadki wkrętakowe do wkrętów Phillips, 1/4 cala wielkość gniazda krzyżowego 3	631623 3
Nasadki wkrętakowe do wkrętów Phillips, 1/4 cala wielkość gniazda krzyżowego 4	631623 4
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 caladługie 6-kątne 2,5 mm	631729 2,5
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 caladługie 6-kątne 3 mm	631729 3
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 caladługie 6-kątne 4 mm	631729 4

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 caladługie 6-kątne 5 mm	631729 5
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 caladługie 6-kątne 6 mm	631729 6
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 caladługie profil Torx® TX10	631773 TX10
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 caladługie profil Torx® TX15	631773 TX15
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 caladługie profil Torx® TX20	631773 TX20
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 caladługie profil Torx® TX25	631773 TX25
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 caladługie profil Torx® TX30	631773 TX30
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 caladługie profil Torx® TX40	631773 TX40
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 caladługie profil Torx® TX8	631773 TX8
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 caladługie profil Torx® TX9	631773 TX9
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala Typ 1/4	632025 1/4
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 150 mm	632429 150
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 50 mm	632429 50
Uchwyt wkrętakowy, 1/4 cala długość całkowita 146 mm	632829 146
Przetyczka, 1/4 cala długość całkowita 116 mm	633029 116
Przegub Cardana, 1/4 cala Typ 1/4	633529 1/4