

Garant GREENPLUS

Para rękawic, Rozmiar rękawic: 11**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 094338 11 |
| GTIN | 4067263723882 |
| Klasa artykułu | 01H |

Opis**Wykonanie:**

Nowe rękawice **GARANT GreenPlus** przekonują trwałością, a jednocześnie wysokim komfortem noszenia i wytrzymałością.

Trwałe rękawice uniwersalne są wykonane w 85% (ponad 54% materiału pochodzącego z recyklingu w produkcie końcowym) **z przędzy nylonowej pochodzącej z recyklingu** – (dotyczy rozmiaru 9). Powoduje to **zmniejszenie poziomu emisji CO2** o 78g (w porównaniu ze standardowymi uniwersalnymi rękawicami z nylonu) na parę (dotyczy rozmiaru 9). Technologia dziewiarska 15 Gauge zapewnia bardzo dobre wyczcucie. Wewnętrzna część dłoni z lekką powłoką nitylową. **Z możliwością obsługi ekranów dotykowych.** Nadają się do pracy zarówno w **suchym środowisku**, jak i w **zaolejonych, tłustych i mokrych obszarach**. Wzmocnienie w obszarze mięśnia zginacza kciuka zapewnia większą trwałość.

wskazówka:

Przyjazne dla środowiska, opakowanie w 100 % wolne od plastiku. Rękawice te można nabyć tylko w kompletnej jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| rozmiar rękawic | 11 |
| Właściwości rękawic | Nadają się do ekranów dotykowych |

| | |
|---------------------|---|
| Właściwości rękawic | Wzmocnienia w miejscach zgięcia kciuków |
| EN 388. | 4121X |
| materiał podłoża | Nylon |
| powłoka | Nitril |
| wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni |
| zakres zastosowania | precyzja |
| kolor | zielone / czarne |
| Technologia tkania | 15G |
| zastosowanie | wielorazowe |
| Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne |