

Garant GREENPLUS

Para rękawic CUT C, Rozmiar rękawic: 6**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 094438 6 |
| GTIN | 4067263723905 |
| Klasa artykułu | 01H |

Opis**Wykonanie:**

Nowe rękawice **GARANT GreenPlus** przekonują trwałością, a jednocześnie wysokim komfortem noszenia i wytrzymałością.

Trwałe rękawice odporne na przecięcie są wykonane w 30% (ponad 24% materiału pochodzącego z recyklingu w produkcie końcowym) **z przędzy nylonowej pochodzącej z recyklingu** – (dotyczy rozmiaru 9). Powoduje to **zmniejszenie poziomu emisji CO2** o 65g (w porównaniu ze standardowymi rękawicami z nylonu odpornymi na przecięcie) na parę (dotyczy rozmiaru 9). Przyjemny w dotyku nośnik dzięki technologii dziewiarskiej 15 Gauge zapewnia bardzo dobre wyczucie. Wewnętrzna część dłoni z lekką powłoką nitrylową. **Z możliwością obsługi ekranów dotykowych.** Nadają się do pracy zarówno w **suchym środowisku**, jak i w **zaolejonych, tłustych i mokrych obszarach** w sytuacjach, gdy **ryzyko przecięcia jest bardzo wysokie.** Wzmocnienie w obszarze mięśnia zginacza kciuka zapewnia większą trwałość.

wskazówka:

Przyjazne dla środowiska, opakowanie w 100 % wolne od plastiku. Rękawice te można nabyć tylko w kompletnej jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

| | |
|-----------------|---|
| rozmiar rękawic | 6 |
|-----------------|---|

| | |
|-----------------------------------|---|
| Właściwości rękawic | Nadają się do ekranów dotykowych |
| Właściwości rękawic | Wzmocnienia w miejscach zgięcia kciuków |
| Technologia tkania | 15G |
| EN 388. | 4X32C |
| materiał podłoża | Nylon |
| powłoka | Nitril |
| wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni |
| zakres zastosowania | precyzja |
| kolor | zielono-czarne |
| zastosowanie | wielorazowe |
| Stopień ochrony przed przecięciem | C |
| Rodzaj produktu | Rękawice antyprecięciowe |