

Garant GREENPLUS

Para rękawic, Rozmiar rękawic: 7**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094338 7
GTIN	4067263723844
Klasa artykułu	01H

Opis**Wykonanie:**

Nowe rękawice **GARANT GreenPlus** przekonują trwałością, a jednocześnie wysokim komfortem noszenia i wytrzymałością.

Trwałe rękawice uniwersalne są wykonane w 85% (ponad 54% materiału pochodzącego z recyklingu w produkcie końcowym) **z przędzy nylonowej pochodzącej z recyklingu** – (dotyczy rozmiaru 9). Powoduje to **zmniejszenie poziomu emisji CO2** o 78g (w porównaniu ze standardowymi uniwersalnymi rękawicami z nylonu) na parę (dotyczy rozmiaru 9). Technologia dziewiarska 15 Gauge zapewnia bardzo dobre wyczcucie. Wewnętrzna część dłoni z lekką powłoką nitylową. **Z możliwością obsługi ekranów dotykowych.** Nadają się do pracy zarówno w **suchym środowisku**, jak i w **zaolejonych, tłustych i mokrych obszarach**. Wzmocnienie w obszarze mięśnia zginacza kciuka zapewnia większą trwałość.

wskazówka:

Przyjazne dla środowiska, opakowanie w 100 % wolne od plastiku. Rękawice te można nabyć tylko w kompletnej jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

rozmiar rękawic	7
Właściwości rękawic	Nadają się do ekranów dotykowych

Właściwości rękawic	Wzmocnienia w miejscach zgięcia kciuków
EN 388.	4121X
materiał podłoża	Nylon
powłoka	Nitril
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania	precyzja
kolor	zielone / czarne
Technologia tkania	15G
zastosowanie	wielorazowe
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne