

Garant GREENPLUS

Para rękawic CUT C, Rozmiar rękawic: 10**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094438 10
GTIN	4067263723943
Klasa artykułu	01H

Opis**Wykonanie:**

Nowe rękawice **GARANT GreenPlus** przekonują trwałością, a jednocześnie wysokim komfortem noszenia i wytrzymałością.

Trwałe rękawice odporne na przecięcie są wykonane w 30% (ponad 24% materiału pochodzącego z recyklingu w produkcie końcowym) **z przędzy nylonowej pochodzącej z recyklingu** – (dotyczy rozmiaru 9). Powoduje to **zmniejszenie poziomu emisji CO2** o 65g (w porównaniu ze standardowymi rękawicami z nylonu odpornymi na przecięcie) na parę (dotyczy rozmiaru 9). Przyjemny w dotyku nośnik dzięki technologii dziewiarskiej 15 Gauge zapewnia bardzo dobre wyczucie. Wewnętrzna część dłoni z lekką powłoką nitrylową. **Z możliwością obsługi ekranów dotykowych.** Nadają się do pracy zarówno w **suchym środowisku**, jak i w **zaolejonych, tłustych i mokrych obszarach** w sytuacjach, gdy **ryzyko przecięcia jest bardzo wysokie**. Wzmocnienie w obszarze mięśnia zginacza kciuka zapewnia większą trwałość.

wskazówka:

Przyjazne dla środowiska, opakowanie w 100 % wolne od plastiku. Rękawice te można nabyć tylko w kompletnej jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

rozmiar rękawic	10
-----------------	----

Właściwości rękawic	Nadają się do ekranów dotykowych
Właściwości rękawic	Wzmocnienia w miejscach zgięcia kciuków
Technologia tkania	15G
EN 388.	4X32C
materiał podłoża	Nylon
powłoka	Nitril
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania	precyzja
kolor	zielono-czarne
zastosowanie	wielorazowe
Stopień ochrony przed przecięciem	C
Rodzaj produktu	Rękawice antyprecięciowe