

Garant**Zestaw warsztatowy, liczba narzędzi: 23****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	955002 23
GTIN	4067263723691
Klasa artykułu	91A

Opis**Wykonanie:**

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

Pasuje do:

Wózki warsztatowe GARANT z szufladami z pełnym wysuwem i układem szuflad o wymiarze **20 G x 16 G** lub 500 x 400 mm (szer. x głęb.).

Wózki warsztatowe nr 914520–914582.

w dostawie::

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 955002 : 1 szt.

Suwmiarka cyfrowa GARANT IP54 nr 412680, rozm. 150: 1 szt.

miara zwijana GARANT nr 462210, wielk. 3: 1 szt.

Poziomnica z metalu lekkiego GARANT nr 467020, rozm. 250: 1 szt.

Klucze oczkowo-płaskie GARANT nr 613600 rozm. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 szt.

Wkrętaki do śrub płaskich GARANT nr 660032 rozm. 3,5; 5,5; 6,5: po 1 szt.

Wkrętaki GARANT do wkrętów Phillips nr 667702 wielk. 1; 2; 3: po 1 szt.

kombinerki GARANT nr 700940, wielk. 180: 1 szt.

Szczypce do instalacji wodnych GARANT nr 706001, rozm. 250: 1 szt.

szczypce płasko-okrągłe proste GARANT, nr 713040, wielk. 200: 1 szt.

szczypce tnące boczne GARANT, nr 724840, wielk. 160: 1 szt.

Nóż uniwersalny GARANT z uchwytem 2-komponentowym i 3 ostrzami nr 845020: 1 szt.

Opis techniczny

Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×16
szerokość	500 mm
liczba narzędzi	23
głębokość w G	16
wersja	do szuflad wózków warsztatowych
szerokość w G	20
głębokość	400 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm
pasują do wyposażenia warsztatów	Wózek warsztatowy,
najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad	100 mm
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego

Akcesoria

Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 955002	952001 955002
Suwmiarka cyfrowa IP54 z wyjściem danych zakres pomiarowy 150 mm	412680 150
Miary zwijane z wziernikiem długość linki 3 m	462210 3
Poziomnice z metalu lekkiego długość 250 mm	467020 250
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 10 mm	613600 10
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 13 mm	613600 13
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 16 mm	613600 16
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 17 mm	613600 17
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 18 mm	613600 18

Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 19 mm	613600 19
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 5,5 mm	613600 5,5
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 7 mm	613600 7
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 8 mm	613600 8
Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene szerokość ostrza b 3,5 mm	660032 3,5
Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene szerokość ostrza b 5,5 mm	660032 5,5
Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene szerokość ostrza b 6,5 mm	660032 6,5
Wkrętaki do śrub z główką Phillips, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene wielkość gniazda krzyżowego 1	667702 1
Wkrętaki do śrub z główką Phillips, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene wielkość gniazda krzyżowego 2	667702 2
Wkrętaki do śrub z główką Phillips, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene wielkość gniazda krzyżowego 3	667702 3
Kombinerki chromowane z 2-komponentowymi nasadkami długość całkowita 180 mm	700940 180
Szczypce do instalacji wodnych z przegubem zapadkowym, czarne długość całkowita 250 mm	706001 250
Szczypce płasko-okrągłe, proste, chromowane, z nasadkami długość całkowita 200 mm	713040 200
Szczypce tnące boczne, chromowane, z nasadkami długość całkowita 160 mm	724840 160
Nóż uniwersalny z rękojeścią z 2-komponentowym uchwytemi 3 ostrzami, 18 mm	845020