

**Garant****Zestaw warsztatowy, liczba narzędzi: 34****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	955009 34
GTIN	4067263724018
Klasa artykułu	91A

**Opis****Wykonanie:**

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

**Pasuje do:**

**Wózki warsztatowe GARANT** z szufladami z pełnym wysuwem i układem szuflad o wymiarze **20 G x 16 G** lub 500 x 400 mm (szer. x głęb.).

Wózki warsztatowe nr 914520–914582.

**w dostawie::**

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 955009: 1 szt.

Klucze oczkowo-płaskie GARANT nr 613600 rozm. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 szt.

Grzechotka GARANT przełączalna nr 640025 rozm. 1/2: 1 szt.

Przedłużka GARANT 1/2 cala nr 641029 rozm. 125; 250: po 1 szt.

Przetyczki 1/2 cala GARANT nr 641329, rozm. 295: 1 szt.

Przegub Cardana GARANT nr 641629, rozm. 1/2: 1 szt.

Nasadka 6-kątna GARANT nr 642325 rozm. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 szt.

Nasadka 12-kątna długa GARANT nr 642529 rozm. 17; 19; 21: po 1 szt.

Wkrętaki do śrub płaskich GARANT nr 660032 rozm. 3,5; 5,5: po 1 szt.

Wkrętak GARANT do wkrętów z główką Phillips nr 667702, wielk. 1; 2: po 1 szt.

GARANT Młotek ślusarski nr 750110, wielk. 300: 1 szt.

kombinerki GARANT nr 700940, wielk. 180: 1 szt.

Szczypcy do instalacji wodnych GARANT nr 706001, rozm. 250: 1 szt.

## Opis techniczny

liczba narzędzi	34
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×16
szerokość w G	20
wersja	do szuflad wózków warsztatowych
głębokość w G	16
głębokość	400 mm
szerokość	500 mm
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm
pasują do wyposażenia warsztatów	Wózek warsztatowy,
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego

## Akcesoria

Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 10 mm	613600 10
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 13 mm	613600 13
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 16 mm	613600 16
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 17 mm	613600 17
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 18 mm	613600 18
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 19 mm	613600 19
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 5,5 mm	613600 5,5
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 7 mm	613600 7
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 8 mm	613600 8
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala Typ 1/2	640025 1/2
Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 295 mm	641329 295
Przegub Cardana, 1/2 cala Typ 1/2	641629 1/2

Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 13 mm	642325 13
Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 14 mm	642325 14
Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 15 mm	642325 15
Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 16 mm	642325 16
Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 17 mm	642325 17
Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 18 mm	642325 18
Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 19 mm	642325 19
Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 21 mm	642325 21
Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 22 mm	642325 22
Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 24 mm	642325 24
Nasadka 12-kątna długa, 1/2 cala rozwartość klucza 17 mm	642529 17
Nasadka 12-kątna długa, 1/2 cala rozwartość klucza 19 mm	642529 19
Nasadka 12-kątna długa, 1/2 cala rozwartość klucza 21 mm	642529 21
Młotki ślusarskie z ochronnym kołnierzem trzonka masa bez trzonka 300 g	750110 300
Kombinerki chromowane z 2-komponentowymi nasadkami długość całkowita 180 mm	700940 180
Szczypce do instalacji wodnych z przegubem zapadkowym, czarne długość całkowita 250 mm	706001 250