




## Głowice frezarskie jeżowe 90° MECH17, z otworem, Ø D / Zef.: 63/4mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	227655 63/4
GTIN	4960664579280
Klasa artykułu	250

### Opis

#### Wykonanie:

Karbowane płytki skrawające zapewniają obniżenie sił skrawania i drgań. Umożliwia to stosowanie większych szerokości skrawania  $a_{er}$  przy takiej samej głębokości skrawania  $a_p$ .

### Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 170408
pasująca wymienna płytka skrawająca	BD.. 1704
efektywna liczba ostrzy $Z_{ef}$	4
długość całkowita $L_{ges}$	70 mm
śruba mocująca płytki obracane	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø otworu uchwytu	27 mm
Ø ostrzy $D_c$	63 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	45 mm
Liczba płytek skrawających	12
wykonanie chwytu	z otworem

Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

---

## Akcesoria

Śruby mocujące	229709
----------------	--------