

RUNPOTEC
HPC KABELNIZIENSPEZIALIST

Linka do wciągania światłowodów GF3 w kasecie z tworzywa sztucznego, długość linki: 50m



Dane zamówienia

Numer katalogowy	814867 50
GTIN	9120045477160
Klasa artykułu	86A

Opis

Wykonanie:

Linka z włókna szklanego o grubości **3 mm**, **sztyna przy posuwie**, a mimo to **nadzwyczaj giętka**, idealna do wciągania przewodów w już ułożone rury albo w przypadku wielu kolan rurowych.

Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia. Opatentowana końcówka prowadząca z kompensacją linii śrubowej i zabezpieczeniem przed załamaniem (2x gwint zewnętrzny Ø RTG 6 mm).

Zabezpieczenie przed automatycznym przesuwaniem wstecznym. Powłoka antypoślizgowa.

Nadaje się do zastosowania na budowach, zabezpieczone przed bryzgami wody i dostępem pyłu, odporne na wstrząsy i pęknięcie. Możliwy promień do 38 mm.

Kompatybilny również z RUNPOCAM RC2 (nr 814878) i prętami bazaltowymi (nr 814877).

w dostawie::

W komplecie wyposażenie w szczelnej kasetce z tworzywa sztucznego: 1 elastyczna końcówka prowadząca (Runpogleiter) z kompensacją skrętu, 1 tuleja końcowa chroniąca przed załamaniem RTG Ø 6 mm, 1 linka do wciągania, 1 specjalny klej 3 g, 1 pętla do ciągnięcia przewodu (Ø 14 mm zewn.), 6 tuli samoprzylepnych Ø 3 mm, 3 oczka Ø 7 mm, 1 gruszka początkowa Ø 11 mm, 1 tuleja łącząca, 2 klucze montażowe, 1 bateria guzikowa CR2032.

Opis techniczny

Długość linki	50 m
Maksymalne obciążenie połączenia linki do przeciągania z tuleją	1,3 kN
Maksymalne obciążenie linki do przeciągania	4,5 kN
Rodzaj produktu	Narzędzie do wciągania kabla