

**Uniwersalny przyrząd pomiarowy Multimar, zakres pomiarowy: 610-1015mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	428051 610-1015
GTIN	4059192024925
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Stabilna konstrukcja rurkowa, szlifowana i chromowana na twardo. Dwa wsporniki ramienia pomiarowego do mocowania różnych końcówek pomiarowych. Zwiększanie zakresu pomiaru o 75 mm przez obrócenie ramion. Możliwość stosowania z każdym czujnikiem zegarowym lub czujnikiem o \varnothing trzpienia 8 h 6 mm. (Dostawa bez czujnika).

- **Wysoka niezawodność pomiaru i dokładność powtórzeń dzięki bardzo precyzyjnej prowadnicy kulkowej.**
- **Uchwyty z izolacją termiczną**
- **Zmiana kierunku działania nacisku pomiarowego dla pomiarów wewnętrznych i wewnętrznych.**
- **Stały nacisk pomiarowy zapewniają wbudowane sprężyny.**
- **ruchomy wspornik ramienia pomiarowego umieszczony w precyzyjnej prowadnicy kulkowej z małymi luzami i małym tarcie**
- **mocna, szlifowana kolumna, chromowana chromem twardym**
- **łatwy montaż dzięki podstawkom i blokom montażowym.**

Zastosowanie:

- **wymiary zewnętrzne i wewnętrzne**
- **gwinty zewnętrzne i wewnętrzne**
- **krawędzie centrujące**
- **wąskie odsadzenia, podcięcia i rowki**
- **stożki wewnętrzne i zewnętrzne**
- **uzębienia wewnętrzne i zewnętrzne i wiele innych.**

wskazówka:

Do zakresu pomiarowego **2500 mm z lekką rurką, wykonaną z włókna węglowego** - na zamówienie.

Opis techniczny

Seria	Multimar
zakres pomiaru	12 mm
zakres pomiarowy	610 - 1015 mm
zakres pomiarów zewnętrznych	580 - 985 mm
zakres pomiarów wewnętrznych	610 - 1015 mm
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	A3
Rodzaj produktu	Uniwersalny przyrząd pomiarowy

Akcesoria

Końcówki pomiarowe odsadzone, płaskie, do pomiarów zewnętrznych, para	428160
Pary ramion pomiarowych z otworem o \varnothing 3,5 mm wysięg 25 mm	428101 25
Para ograniczników do ramion pomiarowych	428111
Końcówki pomiarowe odsadzone, półcylicydryczne, do pomiarów wewnętrznych, para	428170
Pary ramion pomiarowych z otworem o \varnothing 3,5 mm wysięg 35 mm	428101 35
Pary uchwytów pomiarowych z otworem Typ A	428141 A
Końcówka do pomiarów wewnętrznych, sferyczna o \varnothing 7,5 mm, 1 sztuka	428120
Pary uchwytów pomiarowych z otworem Typ B	428141 B
Końcówka do pomiarów zewnętrznych, płaska, o \varnothing 7,5 mm, 1 sztuka	428130
Pary ramion pomiarowych z otworem o \varnothing 3,5 mm wysięg 100 mm	428101 100
Pary ramion pomiarowych z otworem o \varnothing 3,5 mm wysięg 70 mm	428101 70

