



Szczypce płasko-okrągłe, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 160mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	712201 160
GTIN	
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Z długimi, wąskimi szczękami, owalnie zaostrozonymi. Przegub wpuszczany bez luzów. Szczęki wewnątrz szorstkie.

Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału i złączem KNIPEXtend.

KNIPEXtend służy do łączenia rozszerzeń, takich jak ColorCode Clips (CCC) do indywidualnego dopasowania lub TetheredTool Clips (TTC) do umieszczania zabezpieczenia przed upadkiem Tethered Tools.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Elektrostal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

wskazówka:

Poprzedni model nr 712200 można nadal zamawiać, dopóki dostępne są modele KNIPEXtend.

Opis techniczny

wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz
norma	DIN ISO 5745
nieiskrzący	nie
z ostrzem	nie

materiał	Stal elektryczna chromowo-wanadowa
materiał	kute matrycowo
materiał	hartowana w oleju
długość szczęk	54 mm
kształt szczęk	owalne, ostre
kształt szczęk	proste
Uchwyt	powlekana tworzywem sztucznym
powierzchnia	chromowana
długość całkowita	160 mm
Rodzaj produktu	Szczypce płaskie, półokrągłe