



Szczypce płasko-okrągłe, proste, chromowane, z nasadkami160



Dane zamówienia

Numer katalogowy	713101 160
GTIN	
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Bardzo długie szczęki owalne, zaostrome. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC) do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie.

Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału i złączem KNIPEXtend.

KNIPEXtend służy do łączenia rozszerzeń, takich jak ColorCode Clips (CCC) do indywidualnego dopasowania lub TetheredTool Clips (TTC) do umieszczania zabezpieczenia przed upadkiem Tethered Tools.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

wskazówka:

Poprzedni model nr 713100 można nadal zamawiać, dopóki dostępne są modele KNIPEXtend.

Opis techniczny

długość całkowita	160 mm
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
długość szczęk	50 mm
kształt szczęk	owalne, ostre, proste
norma	DIN ISO 5745

cechy szczęk	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowana
Rodzaj produktu	Szczypce wielofunkcyjne