



Szczypce płasko-okrągłe, odgięte, chromowane, z nasadkami uchwytów , długość całkowita: 160mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	713501 160
GTIN	
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Bardzo długie szczęki owalne, zaostrome. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC) do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie.

Szczypce chromowane, uchwyty z ergonomicznymi nasadkami z różnych rodzajów materiału i złączem KNIPEXtend.

KNIPEXtend służy do łączenia rozszerzeń, takich jak ColorCode Clips (CCC) do indywidualnego dopasowania lub TetheredTool Clips (TTC) do umieszczania zabezpieczenia przed upadkiem Tethered Tools.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

wskazówka:

Poprzedni model nr 713500 można nadal zamawiać, dopóki dostępne są modele KNIPEXtend.

Opis techniczny

długość całkowita	160 mm
długość szczęk	50 mm
kształt szczęk	owalno-szpiczaste, odchylone (40° – 45°)
norma	DIN ISO 5745

cechy szczęk	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	chromowana
Rodzaj produktu	Szczypce wielofunkcyjne