



Szczypce z długimi szczękami, płaskie, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 160mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	711201 160
GTIN	
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Długie, wąskie szczęki, przegub bez luzów, chromowane.

Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału i złączem KNIPEXtend.

KNIPEXtend służy do łączenia rozszerzeń, takich jak ColorCode Clips (CCC) do indywidualnego dopasowania lub TetheredTool Clips (TTC) do umieszczania zabezpieczenia przed upadkiem Tethered Tools.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

wskazówka:

Poprzedni model nr 711200 można nadal zamawiać, dopóki dostępne są modele KNIPEXtend.

Opis techniczny

długość szczęk	47 mm
długość całkowita	160 mm
kształt szczęk	płaskie
norma	DIN ISO 5745
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz

Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
materiał szczypiec	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia szczypiec	chromowana
Rodzaj produktu	Szczypce płaskie