



Szczypce tnące boczne, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 140mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy

724861 140

GTIN

Klasa artykułu

73F

Opis

Wykonanie:

Smukły kształt, ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).

Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału i złączem KNIPEXtend.

KNIPEXtend służy do łączenia rozszerzeń, takich jak ColorCode Clips (CCC) do indywidualnego dopasowania lub TetheredTool Clips (TTC) do umieszczania zabezpieczenia przed upadkiem Tethered Tools.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

wskazówka:

Poprzedni model nr 724860 można nadal zamawiać, dopóki dostępne są modele KNIPEXtend.

Opis techniczny

długość całkowita

140 mm

do cięcia twardego drutu do Ø

1,8 mm

do cięcia miękkiego drutu do Ø

4 mm

norma

DIN ISO 5749

Uchwyt

Tulejka wielokomponentowa

metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
powierzchnia	chromowana
mocne szczypce tnące boczne	nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą	nie
Rodzaj produktu	Szczypce tnące