

Garant**Zwornica śrubowa z litej stali, Rozstaw: 120mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860482 120
GTIN	4067263736875
Klasa artykułu	81D

Opis**Wykonanie:**

Szyna i pałąk stały z ciągniętej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszany cieplnie i ocynkowany galwanicznie. Lekkobieżna śruba trapezowa, czerniona.

Ruchoma płytką dociskowa ze zintegrowanym **zabezpieczeniem wrzeciona zapobiega obluzowaniu** wrzeciona w przypadku wibracji. Maksymalne przenoszenie siły dzięki **uchwytowi** z przyczepną powierzchnią Haptoprene i odpornym na uderzenia rdzeniem polipropylenowym. Przyczepność zapewniona również w przypadku mokrych i zaolejonych dłoni.

Opis techniczny

przekrój prowadnicy	13,5×6,5 mm
wysięg	60 mm
Rozstaw	120 mm
Rodzaj produktu	Zwornica

