

**Garant****Zwornice całostalowe ze składaną rękojeścią, Rozstaw: 200mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 860492 200    |
| GTIN             | 4067263742982 |
| Klasa artykułu   | 81D           |

**Opis****Wykonanie:**

Szyna i pałąk stały z ciągnionej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszany cieplnie i ocynkowany galwanicznie. Lekkobieżna śruba trapezowa, czerniona.

Ruchoma płytką dociskowa ze zintegrowanym **zabezpieczeniem wrzeciona zapobiega obluzowaniu** wrzeciona w przypadku wibracji. Maksymalne przenoszenie siły dzięki **uchwytowi** z przyczepną powierzchnią Haptoprene i odpornym na uderzenia rdzeniem polipropylenowym. Przyczepność zapewniona również w przypadku mokrych i zaolejonych dłoni.

zwornice śrubowe całostalowe, ze składaną rękojeścią. Szybkie dokręcanie i mocowanie obrabianego przedmiotu przy zablokowanym, pionowym położeniu rękojeści. **Sprawna i niemęcząca praca przy złożonej rękojeści.**

**Opis techniczny**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| przekrój prowadnicy | 19,5×9,5 mm |
| wysięg              | 100 mm      |
| Rozstaw             | 200 mm      |
| Rodzaj produktu     | Zwornica    |

