

Garant**Zwornice całostalowe ze składaną rękojeścią, Rozstaw: 250mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860492 250
GTIN	4067263742999
Klasa artykułu	81D

Opis**Wykonanie:**

Szyna i pałąk stały z ciągnionej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszany ciepnie i ocynkowany galwanicznie. Lekkobieżna śruba trapezowa, czerniona.

Ruchoma płytką dociskowa ze zintegrowanym **zabezpieczeniem wrzeciona zapobiega obluzowaniu** wrzeciona w przypadku wibracji. Maksymalne przenoszenie siły dzięki **uchwytowi** z przyczepną powierzchnią Haptoprene i odpornym na uderzenia rdzeniem polipropylenowym. Przyczepność zapewniona również w przypadku mokrych i zaolejonych dłoni.

zwornice śrubowe całostalowe, ze składaną rękojeścią. Szybkie dokręcanie i mocowanie obrabianego przedmiotu przy zablokowanym, pionowym położeniu rękojeści. **Sprawna i niemęcząca praca przy złożonej rękojeści.**

Opis techniczny

przekrój prowadnicy	22×10,5 mm
wysięg	120 mm
Rozstaw	250 mm
Rodzaj produktu	Zwornica

