

**Garant****Zwornice całostalowe ze składaną rękojeścią, Rozstaw: 300mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860492 300
GTIN	4067263743002
Klasa artykułu	81D

**Opis****Wykonanie:**

Szyna i pałąk stały z ciągnionej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszany cieplnie i ocynkowany galwanicznie. Lekkobieżna śruba trapezowa, czerniona.

Ruchoma płytko dociskowa ze zintegrowanym **zabezpieczeniem wrzeciona zapobiega obluzowaniu** wrzeciona w przypadku wibracji. Maksymalne przenoszenie siły dzięki **uchwytowi** z przyczepną powierzchnią Haptoprene i odpornym na uderzenia rdzeniem polipropylenowym. Przyczepność zapewniona również w przypadku mokrych i zaolejonych dłoni.

zwornice śrubowe całostalowe, ze składaną rękojeścią. Szybkie dokręcanie i mocowanie obrabianego przedmiotu przy zablokowanym, pionowym położeniu rękojeści. **Sprawna i niemęcząca praca przy złożonej rękojeści.**

**Opis techniczny**

wysięg	140 mm
Rozstaw	300 mm
przekrój prowadnicy	25×12 mm
Rodzaj produktu	Zwornica

