

Garant

Zestaw pilników obrotowych, powlekanych, 5-elem. GARANT Master Cast – zgrubne, AlTiSiN, liczba pilników obrotowych: 5

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	547705 5
GTIN	4067263736271
Klasa artykułu	51D

Opis**Wykonanie:**

Nowa, innowacyjna geometria zębów umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania** przy jednocześnie **spokojnej pracy i dobrej sterowalności**. Brak przyczepności wiórów i doskonała jakość powierzchni.

Ø chwytu 6mm.

Zastosowanie:

Do stosowania w obróbce zgrubnej i wykańczającej. Z wysokowydajną powłoką dla większej wytrzymałości, mniejszej ilości doprowadzonego ciepła i mniejszego przylegania wiórów.

w dostawie::

Po 1 szt. 547700 rozm. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225

Opis techniczny

Seria	GARANT Master Cast
Materiał ostrza	AlTiSiN
Ø chwytu	6 mm

Rodzaj produktu

Pilniki obrotowe

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się warunkowo		

AkcesoriaPilnik obrotowy, powlekany GARANT Master Cast –
zgrubne typ A1225

547700 A1225

Pilnik obrotowy, powlekany GARANT Master Cast –
zgrubne typ C1225

547700 C1225

Pilnik obrotowy, powlekany GARANT Master Cast –
zgrubne typ D1210

547700 D1210

Pilnik obrotowy, powlekany GARANT Master Cast –
zgrubne typ F1225

547700 F1225

Pilnik obrotowy, powlekany GARANT Master Cast –
zgrubne typ G1225

547700 G1225