

bimos

Krzesło obrotowe ESD, Supertec, ze ślizgami i obręczą na stopy, wysokie, typ: ESD**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972677 ESD
GTIN	4016849944012
Klasa artykułu	96B

Opis**Wykonanie:**

siedzenie i oparcie pokryte materiałem Supertec przewodzącym ładunki elektrostatyczne. Tapicerka Supertec jest komfortowa, miękka i oddychająca, a także niezwykle wytrzymała, odporna na przecięcie, łatwa do czyszczenia i odporna na ślizganie. Dzięki mikropancerzowi łączy zalety tkaniny i pianki poliuretanowej. Komfortowa tapicerka z ergonomicznie ukształtowanym oparciem i pikowaniem poziomym, z praktycznymi uchwytami do pchania. Z ergonomicznym pakietem: technika synchroniczna z regulacją ciężaru. Oparcie z powłoką przewodzącą ładunki elektrostatyczne i uchwytami do pchania. Ciągłe połączenie odprowadzające ładunki elektrostatyczne od tapicerki do rolek ESD/ślizgów. Regulacja ciężaru w zakresie 45–120 kg.

Norma:**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.****Opis techniczny**

kolor tapicerki	czarny
zakres regulacji głębokości siedzenia	60 mm

głębokość siedziska	470 mm
Regulacja pochylecia siedziska w stopniach	6 stopni
Wysokość oparcia:	580 mm
wersja	duża wysokość siedziska
Seria	Work-Tec Ergo
zakres regulacji wysokości oparcia	60 mm
szerokość siedziska	460 mm
nośność krzesła	120 kg
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
regulacja wysokości	590 - 860 mm
Rodzaj produktu	Krzesło warsztatowe obrotowe ESD