

**metabo****Akumulatorowe szlifierki proste bez akumulatora, typ: GVB18LTXBL****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077272 GVB18LTXBL
GTIN	4061792247307
Klasa artykułu	03D

**Opis****Wykonanie:**

Szlifierki proste Metabo® należą do najsmuklejszych i najbardziej kompaktowych maszyn na rynku. Mocne silniki sieciowych i akumulatorowych szlifierek prostych zapewniają maksymalną produktywność i wysoką precyzję we wszystkich zastosowaniach.

Akumulatorowe szlifierki proste o wysokiej (i zmiennej) prędkości obrotowej do ciężkich zastosowań szlifierskich nawet w ciasnych miejscach.

- **Ochrona przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu po wymianie akumulatora.**
- **Blokada wrzeczona ułatwia wymianę narzędzia.**

**Zalety:**

**100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.**

Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

**w dostawie::**

**Bez akumulatora i ładowarki**, z tulejką zaciskową 6 mm, osłoną gumową, filtrem przeciwpylowym, kluczem płaskim.

**wskazówka:**

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 – 073890.

**Opis techniczny**

Liczba dołączonych akumulatorów	0
---------------------------------	---

Maksymalna $\varnothing$ tulejek zaciskowych	6 mm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Typ CAS 18 V
zakres prędkości obrotowej	8000 - 28000 min <sup>-1</sup>
elektroniczna regulacja prędkości obrotowej	tak
Napięcie akumulatorów	18 V
masa	1,4 kg
oznaczenie producenta	GVB18LTXBL11-28
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Szlifierki proste