



Wkrętaki z magazynkiem bitów 1/4 cala z magnesem, długość grotu: 10mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	676667 10
GTIN	7610733291762
Klasa artykułu	63E

Opis

Wykonanie:

Uchwyt „multicraft” z przyjazną dla skóry powłoką z elastomeru umożliwia łatwe przenoszenie wymaganego momentu obrotowego, nawet jeżeli dłonie są mokre lub zaolejone. Wsuwany magazynek z blokadą krańcową. Gniazdo z silnym magnesem trwałym.

Pasuje do:

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3.

Zawartość:

Po 1 sztuce:

do śrub płaskich, nr 675300 wielk. 5,5;

do śrub z główką Phillips, nr 675281, wielk. 1/25; 2/25;

do śrub z gniazdem Torx®, nr 675295 wielk. TX15; TX20; TX25.

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
długość całkowita	65 mm
długość grotu	10 mm
uchwyty bitów	D 6,3
Rodzaj produktu	Narzędzie do bitów

Akcesoria

Bity PrecisionBit do wkrętów płaskich, 1/4 cala C 6,3 szerokość ostrza 5,5 mm	675300 5,5
Bity PrecisionBit do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/25 mm	675281 1/25
Bity PrecisionBit do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm	675281 2/25
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3 profil Torx® TX15	675295 TX15
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3 profil Torx® TX20	675295 TX20
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3 profil Torx® TX25	675295 TX25