


**HOLEX****Tarczowe szczotki druciane Drut stalowy 0,30 mm, Ø szczotki D1×szerokość drutu L1: 125X23mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	570120 125X23
GTIN	4067263723783
Klasa artykułu	57H

**Opis****Wykonanie:**

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. **Bardzo gęste**, wysoka dokładność ruchu obrotowego i odporność na ścieranie. Możliwe dopasowanie do różnych otworów mocujących, dzięki **wymiennym pierścieniom redukcyjnym** (w zakresie dostawy).

**Zastosowanie:**

Do polerowania i wykańczania powierzchni itp. Za pomocą szlifierek-toczek lub urządzeń z giętkim wálkiem.

Do szczotkowania, czyszczenia, usuwania rdzy, zgorzeliny itp.

**Opis techniczny**

Długość drutu H <sub>1</sub>	27 mm
szerokość szczotki	20 mm
maksymalna prędkość obrotowa	6000 min <sup>-1</sup>
wysokość pokrycia	0,35 mm

Ø pierścienia redukcyjnego	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Ø szczotki D <sub>1</sub>	125 mm
Ø otworu d <sub>1</sub>	40 mm
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa