


**HOLEX****Tarczowe szczotki druciane Drut stalowy 0,30 mm, Ø szczotki D1×szerokość drutu L1: 100X20mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 570120 100X20 |
| GTIN             | 4067263723776 |
| Klasa artykułu   | 57H           |

**Opis****Wykonanie:**

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. **Bardzo gęste**, wysoka dokładność ruchu obrotowego i odporność na ścieranie. Możliwe dopasowanie do różnych otworów mocujących, dzięki **wymiennym pierścieniom redukcyjnym** (w zakresie dostawy).

**Zastosowanie:**

Do polerowania i wykańczania powierzchni itp. Za pomocą szlifierek-toczek lub urządzeń z giętkim wálkiem.

Do szczotkowania, czyszczenia, usuwania rdzy, zgorzeliny itp.

**Opis techniczny**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| szerokość szczotki           | 19 mm  |
| wysokość pokrycia            | 0,3 mm |
| Ø otworu d <sub>1</sub>      | 30 mm  |
| Długość drutu H <sub>1</sub> | 23 mm  |

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| maksymalna prędkość obrotowa | 8000 min <sup>-1</sup>               |
| Ø pierścienia redukcyjnego   | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm |
| Ø szczotki D <sub>1</sub>    | 100 mm                               |
| Rodzaj produktu              | Szczotka tarczowa                    |