

HOLEX**Tarczowe szczotki druciane Drut mosiężny 0,15 mm, Ø szczotki D1×szerokość drutu L1: 120X30mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	570170 120X30
GTIN	4067263906506
Klasa artykułu	57H

Opis**Wykonanie:**

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. **Bardzo gęste**, wysoka dokładność ruchu obrotowego i odporność na ścieranie. Możliwe dopasowanie do różnych otworów mocujących, dzięki **wymiennym pierścieniom redukcyjnym** (w zakresie dostawy).

Zastosowanie:

Do obróbki mosiądzu, miedzi, metali lekkich itd. Do polerowania, wykańczania powierzchni itd.

Do polerowania i wykańczania powierzchni itp. Za pomocą szlifierek-toczek lub urządzeń z giętkim wałkiem.

Do szczotkowania, czyszczenia, usuwania rdzy, zgorzeliny itp.

Opis techniczny

Ø otworu d ₁	30 mm
Długość drutu H ₁	33 mm
szerokość szczotki	25 mm

Ø pierścienia redukcyjnego	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm
maksymalna prędkość obrotowa	6000 min ⁻¹
Ø szczotki D ₁	120 mm
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa