

HOLEX**Tarczowe szczotki druciane (zielone), Drut INOX 0,30 mm, Ø szczotki D1 x szerokość drutu L1: 200X38mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	570220 200X38
GTIN	4067263906513
Klasa artykułu	57H

Opis**Wykonanie:**

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. **Bardzo gęste**, wysoka dokładność ruchu obrotowego i odporność na ścieranie. Możliwe dopasowanie do różnych otworów mocujących, dzięki **wymiennym pierścieniom redukcyjnym** (w zakresie dostawy).

Zastosowanie:

Do polerowania i wykańczania powierzchni itp. Za pomocą szlifierek-toczek lub urządzeń z giętkim wálkiem.

Do szczotkowania, czyszczenia, usuwania rdzy, zgorzeliny itp.

Opis techniczny

Długość drutu H ₁	48 mm
maksymalna prędkość obrotowa	6000 min ⁻¹
Ø szczotki D ₁	200 mm
Ø pierścienia redukcyjnego	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm

Ø otworu d ₁	50,8 mm
szerokość szczotki	29 mm
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa