

HOLEX**Jednorzędowa szczotka tarczowa Drut INOX 0,30 mm, Ø szczotki
D1 x szerokość szczotki: 200X16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	570315 200X16
GTIN	4067263906544
Klasa artykułu	57H

Opis**Wykonanie:**

Jednorzędowa szczotka z falowanym materiałem na lamowania.

Zastosowanie:

Do uszorstniania, czyszczenia, usuwania rdzy, zdzierania zgorzeliny itp. Szczotki jednorzędowe mogą być łączone, **tworząc walce o zmiennej szerokości**. Do indywidualnego zastosowania na szlifierkach.

Opis techniczny

Ø otworu d ₁	16 mm
maksymalna prędkość obrotowa	6000 min ⁻¹
Ø szczotki D ₁	200 mm
maks. Ø otworu po rozwierceniu	80 mm
Długość drutu H ₁	33 mm
materiał pokrycia	drut INOX

wysokość pokrycia

0,3 mm

Rodzaj produktu

Szczotka tarczowa