

HOLEX**Jednorzędowa szczotka tarczowa Drut INOX 0,30 mm, Ø szczotki D1×szerokość szczotki: 100X12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	570315 100X12
GTIN	4067263906537
Klasa artykułu	57H

Opis**Wykonanie:**

Jednorzędowa szczotka z falowanym materiałem na lamowania.

Zastosowanie:

Do uszorstniania, czyszczenia, usuwania rdzy, zdzierania zgorzeliny itp. Szczotki jednorzędowe mogą być łączone, **tworząc walce o zmiennej szerokości**. Do indywidualnego zastosowania na szlifierkach.

Opis techniczny

Ø szczotki D ₁	100 mm
Ø otworu d ₁	12 mm
maks. Ø otworu po rozwierceniu	20 mm
Długość drutu H ₁	21 mm
maksymalna prędkość obrotowa	8000 min ⁻¹
materiał pokrycia	drut INOX

wysokość pokrycia

0,3 mm

Rodzaj produktu

Szczotka tarczowa