

HOLEX

Szczotka tarczowa drut stalowy, 0,50 mm, Ø szczotki D1×Ø otworu d1 / gwint M: 178X22mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	571203 178X22
GTIN	4067263906599
Klasa artykułu	57H

Opis

Wykonanie:

Prosta szczotka tarczowa z gładkim drutem 0,50 mm, **splecionym** i wprasowanym w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie szczotki, duża odporność na ścieranie.**

Zastosowanie:

Do ciężkiego szczotkowania, np. zdzierania zgorzeli, rdzy, szlaki, do uszorstniania i oczyszczania elementów metalowych, również do czyszczenia szalunków budowlanych. **skręcenie w lewo** zapobiega przedwczesnemu rozwinięciu drutów szczotki.

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	12500 min ⁻¹
liczba warkoczy	38
Ø otworu d ₁	22 mm
Ø szczotki D ₁	178 mm
Długość drutu H ₁	38 mm

wysokość pokrycia	0,5 mm
szerokość drutu L ₁	14 mm
materiał pokrycia	drut stalowy
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa