

**HOLEX**

**Szczotka tarczowa drut stalowy, 0,50 mm, Ø szczotki D1×Ø otworu d1 / gwint M: 115X22mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	571203 115X22
GTIN	4067263906575
Klasa artykułu	57H

## Opis

### Wykonanie:

Prosta szczotka tarczowa z gładkim drutem 0,50 mm, **splecionym** i wprasowanym w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie szczotki, duża odporność na ścieranie.**

### Zastosowanie:

Do ciężkiego szczotkowania, np. zdzierania zgorzeliny, rdzy, szlaki, do uszorstniania i oczyszczania elementów metalowych, również do czyszczenia szalunków budowlanych. **skręcenie w lewo** zapobiega przedwczesnemu rozwinięciu drutów szczotki.

## Opis techniczny

Ø otworu d <sub>1</sub>	22 mm
szerokość drutu L <sub>1</sub>	14 mm
maksymalna prędkość obrotowa	12500 min <sup>-1</sup>
Ø szczotki D <sub>1</sub>	115 mm
Długość drutu H <sub>1</sub>	24 mm

liczba warkoczy	20
wysokość pokrycia	0,5 mm
materiał pokrycia	drut stalowy
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa