

HOLEX

Szczotka tarczowa drut ze stali INOX, 0,50 mm , Ø szczotki D1×Ø otworu d1 / gwint M: 115X22mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	571253 115X22
GTIN	4067263906728
Klasa artykułu	57H

Opis

Wykonanie:

Prosta szczotka tarczowa z gładkim drutem 0,50 mm, **splecionym** i wprasowanym w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie szczotki, duża odporność na ścieranie.**

Zastosowanie:

Do ciężkiego szczotkowania, np. zdzierania zgorzeli, rdzy, szlaki, do uszorstniania i oczyszczania elementów metalowych, również do czyszczenia szalunków budowlanych.

Opis techniczny

liczba warkoczy	20
maksymalna prędkość obrotowa	12500 min ⁻¹
Długość drutu H ₁	24 mm
Ø otworu d ₁	22 mm
Ø szczotki D ₁	115 mm
szerokość drutu L ₁	14 mm

wysokość pokrycia	0,5 mm
materiał pokrycia	drut INOX
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa